


品番：EA440BW-106

品名：48.6mm ステンレス薄肉管用吊バンド



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 18:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1125ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10154-0068
用途	電気絶縁用の提灯式吊バンド。 軟質塩ビコーティングタイプ	呼び径	1・1/2
サイズ	適合管外径: 48.6mm D: 26mm H: 77mm	締付ボルト(径×長さ)	M8×25
吊ボルト径	W3/8	材質	本体: SUS430 吊用タン: 鉄

ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用

電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かなキズから守ります。

軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.