


品番：EA440BY-22

品名：21.8-24.8mm クリックバンド(5個)



販売価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/01 04:19現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ			



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10530-0354
用途	取り付け、取り外しが簡単なワンタッチ パイプクランプ	適合径	21.8～24.8mm
取付穴径	φ4.5mm	荷重強度(垂直方向)	270N(27kgf)
荷重強度(水平方向)	270N(27kgf)	環境温度範囲	－25～90℃
材質	複合樹脂(ゼノイ)	入数	5個

作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。

代替品

	品番 EA440BY-22A コメント 変更点:材質(ゼノイ樹脂→ポリアミド)
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.