


品番：EA440BY-47

品名：46.5-50.5mm クリックバンド(2個)



販売価格	1,280円(税抜)／1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜)／1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/30 21:33現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ			



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10530-0410
用途	取り付け、取り外しが簡単なワンタッチ パイプクランプ	適合径	46.5～50.5mm
取付穴径	φ4.5mm	荷重強度(垂直方向)	470N(48kgf)
荷重強度(水平方向)	470N(48kgf)	環境温度範囲	－25～90℃
材質	複合樹脂(ゼノイ)	入数	2個

作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。

代替品

	品番 EA440BY-47A コメント 変更点:材質(ゼノイ樹脂→ポリアミド)
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.