

品番：EA440BY-59A

品名：58.5-64.0mm クリックバンド



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 1,010円(税抜)／1,111円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 1,010円(税抜)／1,111円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/11 14:07現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 袋 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |



仕様

|                          |                               |            |             |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| メーカー                     | アカギ                           | 型番         | A20395-0188 |
| 用途                       | 取り付け、取り外しが簡単なワンタッチ<br>パイプクランプ | 適合径        | 58.5～64.0mm |
| 取付穴径                     | φ4.5mm                        | 荷重強度(垂直方向) | 540N(55kgf) |
| 荷重強度(水平方向)               | 540N(55kgf)                   | 使用温度範囲     | －40～110℃    |
| 材質                       | ポリアミド12                       | 色          | ダークグレー      |
| 入数                       | 1個                            |            |             |
| 作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。 |                               |            |             |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.