


品番：EA440BZ-15A

品名：15.5-18.5mm クリックバンド(屋内用/5個)



販売価格	385円(税抜)／424円(税込)		
カタログ価格	385円(税抜)／424円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 13:13現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	1174ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	dii1618 PP
適合径	15.5～18.5mm	荷重強度	195N(20kgf)
爪数	3	環境温度範囲	－10～70℃
材質	PP(ポリプロピレン)	色	ブラック
入数	5個		
屋内用			
着脱が簡単なワンタッチタイプのパイプクランプです。			
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。			
水道、空調、ガス、電気、樹脂・金属等何でも支持可能です。			
工数を大幅削減できるので生産性が向上します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.