



品番：EA440BZ-20A

品名：23.5-31.5mm クリックバンド(屋内用/5個)



販売価格	640円(税抜)／ 704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜)／704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/11 04:07現在）		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ			



仕様

メーカー	アカギ	型番	dii2431 PP
適合径	23.5～31.5mm	荷重強度	195N(20kgf)
爪数	5	環境温度範囲	－10～70℃
材質	PP(ポリプロピレン)	色	ブラック
入数	5個		
屋内用			
着脱が簡単なワンタッチタイプのパイプクランプです。			
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。			
水道、空調、ガス、電気、樹脂・金属等何でも支持可能です。			
工数を大幅削減できるので生産性が向上します。			

代替品

	品番 EA440BZ-20 コメント 材質の違い(ホ°リアミト°→複合樹脂)
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.