



品番：EA440BZ-22A

品名：31.5-39.5mm クリックバンド(屋内用/5個)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,160円(税抜)／1,276円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,160円(税抜)／1,276円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 04:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                              |             |        |             |
|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| メーカー                         | アカギ         | 型番     | dii3239 PP  |
| 適合径                          | 31.5～39.5mm | 荷重強度   | 195N(20kgf) |
| 爪数                           | 6           | 環境温度範囲 | －10～70℃     |
| 材質                           | PP(ポリプロピレン) | 色      | ブラック        |
| 入数                           | 5個          |        |             |
| 屋内用                          |             |        |             |
| 着脱が簡単なワンタッチタイプのパイプクランプです。    |             |        |             |
| 作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。     |             |        |             |
| 水道、空調、ガス、電気、樹脂・金属等何でも支持可能です。 |             |        |             |
| 工数を大幅削減できるので生産性が向上します。       |             |        |             |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.