


品番：EA440BZ-74

品名：φ 35xφ 60mm 銅管全衽[®] 固定金具(バネ方式)



販売価格	480円(税抜) / 528円(税込)		
カタログ価格	480円(税抜) / 528円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/05/26 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



仕様

適合サイズ	φ 35×φ 60mm(2本組み合わせ)	最大荷重	25kg
冷媒配管用の吊金具			
配管2本を全衽 [®] の中間に取り付けるための支持金具			
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。			
バネ方式でワンタッチ固定			
セーフティークリップと全衽 [®] 棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。			
バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。			
W3/8全衽 [®] 棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)			
エポポリ樹脂粉体塗装			
【目安サイズ】 保温材厚10×10mm: φ 19.05×φ 25.4mm、φ 19.05×φ 28.58mm、φ 22.2×φ 28.58mm 保温材厚10×20mm: φ 6.35×φ 12.7mm、φ 6.35×φ 15.88mm、φ 9.5×φ 15.88mm、φ 9.5×φ 19.05mm、φ 12.7×φ 19.05mm、φ 15.88×φ 19.05mm			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

