品番: EA440BZ-75

品名: φ 35x φ 70mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)




販売価格	530円(税抜) / 583円(税込)				
カタログ価 格	530円(税抜)/583円(税込)				
在庫数	最新在庫: 40 (2025/12/15 13:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0037ページ				









冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	φ35×φ70mm(2本組み合わせ)	最大荷重	25kg			
冷媒配管用の吊金具						
配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具						

バネ方式でワンタッチ固定

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。

W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)

エポポリ樹脂粉体塗装

【目安サイズ】

保温材厚10×10mm: \$\phi\$15.88 × \$\phi\$50.8mm, \$\phi\$22.22 × \$\phi\$31.75mm, \$\phi\$22.22 × \$\phi\$38.1mm

保温材厚10×20mm: φ12.7×φ22.22mm、φ15.88×φ25.4mm

株式会社エスコ