


品番：EA440BZ-76

品名：φ 45xφ 75mm 銅管全ねじ固定金具(バネ方式)



販売価格	570円(税抜) / 627円(税込)		
カタログ価格	570円(税抜) / 627円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2025/06/17 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	φ 45×φ 75mm(2本組み合わせ)	最大荷重	25kg
冷媒配管用の吊金具			
配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具			
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。			
バネ方式でワンタッチ固定			
セーフティクリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。			
バンド取付と同時に、セーフティクリップにより、自動的(反発力)にロックします。			
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)			
エポボリ樹脂粉体塗装			
【目安サイズ】 保温材厚10×20mm: φ 19.05×φ 25.4mm、φ 19.05×φ 28.5mm、φ 22.22×φ 28.58mm、φ 22.22×φ 31.75mm、φ 25.4×φ 31.75mm、φ 25.4×φ 34.9mm			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

