

品番 : EA440BZ-76

品名 : $\phi 45 \times \phi 75\text{mm}$ 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)



販売価格	570円(税抜)／627円(税込)		
カタログ価格	570円(税抜)／627円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2025/12/15 13:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	$\phi 45 \times \phi 75\text{mm}$ (2本組み合わせ)	最大荷重	25kg
冷媒配管用の吊金具			
配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具			
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。			
バネ方式でワンタッチ固定			
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。			
バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。			
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)			
エポポリ樹脂粉体塗装			
【目安サイズ】 保温材厚10×20mm: $\phi 19.05 \times \phi 25.4\text{mm}$ 、 $\phi 19.05 \times \phi 28.5\text{mm}$ 、 $\phi 22.22 \times \phi 28.58\text{mm}$ 、 $\phi 22.22 \times \phi 31.75\text{mm}$ 、 $\phi 25.4 \times \phi 31.75\text{mm}$ 、 $\phi 25.4 \times \phi 34.9\text{mm}$			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

