品番: EA440BZ-81

品名: φ 35x φ 60mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)



販売価格	680円(税抜) / 748円(税込)				
カタログ価 格	680円(税抜)/748円(税込)				
在庫数	最新在庫: 25 (2025/12/16 22:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0037ページ				











冷媒配管用の吊金具

仕様

上 1本						
適合サイズ	φ35×φ60mm(2本組み合わせ)	最大荷重	30kg			
冷媒配管用の吊金具						
配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具						
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。						
回転体をねじ方式で固定						
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。						

バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。

W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)

エポポリ樹脂粉体塗装

【目安サイズ】

保温材厚10×10mm: φ19.05×φ25.4mm、φ19.05×φ28.58mm、φ22.2×φ28.58mm

保温材厚10×20mm: ϕ 6.35× ϕ 12.7mm、 ϕ 6.35× ϕ 15.88mm、 ϕ 9.5× ϕ 15.88mm、 ϕ 9.5× ϕ 19.05mm、 ϕ 12.7× ϕ 19.05mm、

 ϕ 15.88× ϕ 19.05mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.