

品番 : EA440BZ-82

品名 : $\phi 35 \times \phi 70\text{mm}$ 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 750円(税抜)／825円(税込) | | |
| カタログ価格 | 750円(税抜)／825円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 40 (2025/12/16 20:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0037ページ | | |



冷媒配管用の吊金具

仕様

| | | | |
|---|---|------|------|
| 適合サイズ | $\phi 35 \times \phi 70\text{mm}$ (2本組み合わせ) | 最大荷重 | 30kg |
| 冷媒配管用の吊金具 | | | |
| 配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具 | | | |
| 軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。 | | | |
| 回転体をねじ方式で固定 | | | |
| セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。 | | | |
| バンド取り付けと同時に、セーフティークリップにより自動的(反発的)にロックします。 | | | |
| W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで) | | | |
| エポポリ樹脂粉体塗装 | | | |
| 【目安サイズ】 保温材厚10×10mm: $\phi 15.88 \times \phi 50.8\text{mm}$ 、 $\phi 22.22 \times \phi 31.75\text{mm}$ 、 $\phi 22.22 \times \phi 38.1\text{mm}$ 保温材厚10×20mm: $\phi 12.7 \times \phi 22.22\text{mm}$ 、 $\phi 15.88 \times \phi 25.4\text{mm}$ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

