

品番：EA440BZ-83

品名：φ 45xφ 75mm 銅管全衽[®] 固定金具(衽[®] 方式)



販売価格	810円(税抜) / 891円(税込)		
カタログ価格	810円(税抜) / 891円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/05/26 04:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	φ 45×φ 75mm(2本組み合わせた場合) φ 45.4×φ 48.6×φ 35.9mm(3本組み合わせた場合)	最大荷重	30kg
-------	---	------	------

冷媒配管用の吊金具

配管2本または3本を全衽[®]の中間に取り付けるための支持金具

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

回転体をねじ方式で固定

セーフティークリップと全衽[®]の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取り付けと同時に、セーフティークリップにより自動的(反発的)にロックします。

W3/8全衽[®]棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます
(最大荷重は12kgまで)

エポポリ樹脂粉体塗装

【目安サイズ】

保温材厚10×10mm: φ 28.58×φ 34.92mm、φ 28.58×φ 38.1mm

保温材厚10×20mm: φ 19.05×φ 25.4mm、φ 19.05×φ 28.5mm、φ 22.22×φ 28.58mm、φ 22.22×φ 31.75mm、φ 25.4×φ 31.75mm、φ 25.4×φ 34.9mm

保温材厚10×10×10mm(3本時): φ 25.4×φ 28.58×φ 15.88mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.