

品番 : EA440BZ-83

品名 : $\phi 45 \times \phi 75$ mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)



販売価格	810円(税抜)／891円(税込)		
カタログ価格	810円(税抜)／891円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2025/12/16 20:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	$\phi 45 \times \phi 75$ mm(2本組み合わせた場合) $\phi 45.4 \times \phi 48.6 \times \phi 35.9$ mm(3本組み合わせた場合)	最大荷重	30kg
-------	---	------	------

冷媒配管用の吊金具

配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

回転体をねじ方式で固定

セーフティクリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。

W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます
(最大荷重は12kgまで)

エポポリ樹脂粉体塗装

【目安サイズ】

保温材厚10×10mm: $\phi 28.58 \times \phi 34.92$ mm, $\phi 28.58 \times \phi 38.1$ mm

保温材厚10×20mm: $\phi 19.05 \times \phi 25.4$ mm, $\phi 19.05 \times \phi 28.5$ mm, $\phi 22.22 \times \phi 28.58$ mm, $\phi 22.22 \times \phi 31.75$ mm, $\phi 25.4 \times \phi 31.75$ mm, $\phi 25.4 \times \phi 34.9$ mm

保温材厚10×10×10mm(3本時): $\phi 25.4 \times \phi 28.58 \times \phi 15.88$ mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.