


品番：EA440BZ-93

品名：φ 38mm 配管全ねじ 固定金具(シングル/バネ方式)



販売価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
カタログ価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/26 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	φ 38mm (VP管:VP30、VP管+保温材厚 10mm:VP13、空調用AC管:25P)	最大荷重	25kg
-------	---	------	------

冷媒配管用の吊金具

配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

バネ方式でワンタッチ固定

セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。

W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます
(最大荷重は12kgまで)

エポポリ樹脂粉体塗装

【目安サイズ】

保温材厚10mm:銅管サイズ φ 19.05mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.