


品番：EA440CA-19

品名：19.05mm 銅管用立バンド(10個)



販売価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/29 01:36現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1126ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10328-0054
用途	電気絶縁用の提灯式立バンド。 軟質塩ビコーティングタイプ	呼び径	5/8
適合管外径	19.05mm	サイズ	D:45mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	材質	バンド本体SUS430、軟質塩ビコーティング
入数	10個		

給水・給湯用銅管用

提灯式立バンド

絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

軟質塩ビの性質上、常温80℃までの配管にご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.