


品番 : EA440CJ-80

品名 : 80A 鋼管用防振立バンド



販売価格	2,910円(税抜) / 3,201円(税込)		
カタログ価格	2,910円(税抜) / 3,201円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1170ページ		



ガス管			
15A	21.7	16.1	2.0
20A	27.0	21.4	2.0
25A	34.0	27.8	3.0
32A	43.0	37.4	3.0
40A	48.4	41.9	3.0
50A	60.0	53.5	3.0
65A	76.5	67.9	4.2
80A	93.0	84.4	4.2
90A	101.6	93.2	4.2
100A	114.3	105.8	4.2

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10341-0094
用途	SGP管用の防振補助立バンド	径称	80A
呼び径	3	適合管外径	89.1mm
サイズ	D:45mm	締付ボルト(径×長さ)	M6×20
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)		

SGP管用

10mmゴム(CR)付き

※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.