


品番：EA440CK-32

品名：32A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 04:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1126ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
15A	27.2	26.1	2.6
20A	32.7	31.6	3.0
25A	38.1	37.0	3.5
32A	42.7	41.7	3.5
40A	48.1	47.0	3.5
50A	58.1	57.0	3.5
65A	72.7	71.6	4.0
80A	86.1	85.0	4.0
100A	111.6	110.5	4.5
125A	138.1	137.0	4.5

鋼管	
呼び径	外径
15	21.3
20	25.4
25	30.5
32	37.7
40	45.0
50	54.0
65	68.0
80	83.0
100	108.0
125	133.0

配管径	
呼び径	外径
15	21.3
20	25.4
25	30.5
32	37.7
40	45.0
50	54.0
65	68.0
80	83.0
100	108.0
125	133.0

#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10359-0046
用途	SGP管用の防振補助立バンド	径称	32A
呼び径	1・1/4	適合管外径	42.7mm
サイズ	D:45mm	締付ボルト(径×長さ)	M6×20
材質	ステンレス(SUS304)		
SGP管用			
10mmゴム(CR)付き			
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.