

品番：EA440CL-1

品名：60-135mm レベル調整バンド (VU管用)



販売価格	620円(税抜) / 682円(税込)		
カタログ価格	620円(税抜) / 682円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 13:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1127ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0019
用途	押し込みタイプのVU管用排水管レベル調整バンド	径称	50A (135)
スライド範囲	60~135mm	適合管外径	60mm
全幅	138mm	パイプ下面高さ	30mm
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板
排水管(VU管)のレベル調整用			
パイプを押し込むだけの簡単施工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.