


品番：EA440CL-2

品名：130-205mm レベル調整バンド (VU管用)



販売価格	975円(税抜) / 1,073円(税込)		
カタログ価格	975円(税抜) / 1,073円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 04:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1127ページ		



#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0023
用途	押し込みタイプのVU管用排水管レベル調整バンド	径称	50A (205)
スライド範囲	130~205mm	適合管外径	60mm
全幅	138mm	パイプ下面高さ	100mm
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板
排水管(VU管)のレベル調整用			
パイプを押し込むだけの簡単施工			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.