品番: EA440CL-2

品名: 130-205mm レベル調整バンド (VU管用)



販売価格	975円(税抜)/ 1,073円(税込)				
カタログ価 格	975円(税抜)/1,073円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/25 16:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1171ページ				









仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0023		
用途	押込みタイプのVU管用排水管レベル 調整バンド	径称	50A (205)		
スライド範囲	130~205mm	適合管外径	60mm		
全幅	138mm	パイプ下面高さ	100mm		
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板		
排水管(VU管)のレベル調整用					
パイプを押し込むだけの簡単施工					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.