品番: EA440CL-48

品名: 123-198mm レベル調整バンド (VP管用)



販売価格	1,040円(税抜)/1,144円(税込)					
カタログ価格	1,040円(税抜)/1,144円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/25 15:34現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1171ページ					







仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0165		
用途	押し込みタイプのVP管用排水管レベ ル調整バンド	径称	65A(200)		
スライド範囲	123~198mm	適合管外径	76mm		
全幅	154mm	パイプ下面高さ	85mm		
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板		
サンダハロダンのしか川田敦田					

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

代替品



品番 EA440CL-4

コメント VU管用、サイズ,スライド範囲等の違い

株式会社エスコ