


品番 : EA440CL-48

品名 : 123-198mm レベル調整バンド (VP管用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,040円(税抜) / 1,144円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,040円(税抜) / 1,144円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/04 09:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1127ページ | | |



| | |
|---------|---------------------------|
| 品番 | EA440CL-48 |
| 品名 | 123-198mm レベル調整バンド (VP管用) |
| メーカー | アカギ |
| 型番 | A16995-0165 |
| 用途 | 押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド |
| スライド範囲 | 123~198mm |
| 全幅 | 154mm |
| 耐荷重 | 120kg |
| 材質 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |
| 適合管外径 | 76mm |
| パイプ下面高さ | 85mm |

仕様

| | | | |
|--------|-------------------------|---------|-------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A16995-0165 |
| 用途 | 押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド | 径称 | 65A(200) |
| スライド範囲 | 123~198mm | 適合管外径 | 76mm |
| 全幅 | 154mm | パイプ下面高さ | 85mm |
| 耐荷重 | 120kg | 材質 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

代替品



品番 EA440CL-4
コメント VU管用、サイズ、スライド範囲等の違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

