

品番：EA440CL-5

品名：70-145mm レベル調整バンド (VU管用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 910円(税抜) / 1,001円(税込) | | |
| カタログ価格 | 910円(税抜) / 1,001円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/23 14:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1127ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A16995-0057 |
| 用途 | 押し込みタイプのVU管用排水管レベル調整バンド | 径称 | 100A (145) |
| スライド範囲 | 70~145mm | 適合管外径 | 114mm |
| 全幅 | 192mm | パイプ下面高さ | 13mm |
| 耐荷重 | 120kg | 材質 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |
| 排水管(VU管)のレベル調整用 | | | |
| パイプを押し込むだけの簡単施工 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.