

品番：EA440CL-5

品名：70-145mm レベル調整バンド (VU管用)



販売価格	910円(税抜) / 1,001円(税込)		
カタログ価格	910円(税抜) / 1,001円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 11:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1127ページ		



#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0057
用途	押し込みタイプのVU管用排水管レベル調整バンド	径称	100A (145)
スライド範囲	70~145mm	適合管外径	114mm
全幅	192mm	パイプ下面高さ	13mm
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板
排水管(VU管)のレベル調整用			
パイプを押し込むだけの簡単施工			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.