品番: EA440CL-52

品名: 156-296mm レベル調整バンド (VP管用)



販売価格	1,670円 (税抜)/1,837円(税込)					
カタログ価格	1,670円(税抜)/1,837円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/25 15:32現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1171ページ					







仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0201		
用途	押し込みタイプのVP管用排水管レベ ル調整バンド	径称	75A(300)		
スライド範囲	156~296mm	適合管外径	89mm		
全幅	168mm	パイプ下面高さ	112mm		
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板		
サイクスの大の一の川田教田					

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

代替品



品番 EA440CL-4

コメント VU管用、サイズ,スライド範囲等の違い

株式会社エスコ