

品番：EA440CL-54

品名：140-215mm レベル調整バンド (VP管用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,200円(税抜) / 1,320円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,200円(税抜) / 1,320円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/23 11:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1127ページ                      |      |   |



|         |            |
|---------|------------|
| 型番      | EA440CL-54 |
| 径称      | 100A(215)  |
| 適合管外径   | 114mm      |
| パイプ下面高さ | 83mm       |
| 材質      | 高耐食溶融メッキ鋼板 |

#### 仕様

|        |                         |         |             |
|--------|-------------------------|---------|-------------|
| メーカー   | アカギ                     | 型番      | A16995-0358 |
| 用途     | 押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド | 径称      | 100A(215)   |
| スライド範囲 | 140~215mm               | 適合管外径   | 114mm       |
| 全幅     | 192mm                   | パイプ下面高さ | 83mm        |
| 耐荷重    | 120kg                   | 材質      | 高耐食溶融メッキ鋼板  |

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

#### 代替品



品番 EA440CL-5  
コメント VU管用、サイズ、スライド範囲等の違い

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

