


品番 : EA440CN-140

品名 : 40A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)



販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/07 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1128ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10636-0194
用途	冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド	径称	40A
呼び径	1・1/2	適合管外径	48.6mm
サイズ	D:26mm	吊ボルト径	W3/8
保温厚	25mm	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン

結露防止、熱損失防止に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.