


品番 : EA440CN-365

品名 : 65A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,160円(税抜) / 2,376円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,160円(税抜) / 2,376円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/07 14:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1129ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                   |       |                      |
|------|-------------------|-------|----------------------|
| メーカー | アカギ               | 型番    | A10636-0315          |
| 用途   | 冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド | 径称    | 65A                  |
| 呼び径  | 2・1/2             | 適合管外径 | 76.3mm               |
| サイズ  | D:36mm            | 吊ボルト径 | W3/8                 |
| 保温厚  | 40mm              | 材質    | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン |

結露防止、熱損失防止に

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.