


品番 : EA440CP-565

品名 : 65A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)



販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




仕様

メーカー	アカギ	型番	A10638-0305
用途	冷温水置式配管断熱用のUバンド	径称	65A
呼び径	2・1/2	適合管外径	76.3mm
ねじ径	M10	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
保温厚	40mm		

結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として

代替品

	品番 EA440CP-365 コメント 保温厚:30t
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.