

品番 : EA440DX-122

品名 : 300x450x2.0mm PET-G板(白/5枚)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 7,080円(税抜) / 7,788円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 7,080円(税抜) / 7,788円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/13 10:28現在) |      |    |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1412ページ                      |      |    |



#### 仕様

|        |     |         |                 |
|--------|-----|---------|-----------------|
| 熱変形温度  | 73℃ | サイズ(mm) | 300×450         |
| 厚み(mm) | 2.0 | カラー     | 白               |
| 入数     | 5   | 材質      | ペットエース(PET-G樹脂) |

透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群。

リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しております。

※脱エンビプラスチック素材です。

強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.