

品番 : EA440DY-123

品名 : 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)



販売価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/12 04:01現在)		
商品入数	5	販売単位	箱
カタログページ	1413ページ		



技術データ				
寸法	450×600	厚さ	3.0	単位:mm
密度	1.05	吸水率	0.01	単位:kg/m³
耐候性	良好	耐熱性	良好	単位:-
耐寒性	良好	耐油性	良好	単位:-
耐溶剤性	良好	耐水性	良好	単位:-
耐酸性	良好	耐アルカリ性	良好	単位:-
耐燃性	良好	耐火性	良好	単位:-

## 仕様

メーカー	アクリサンデー	型番	E-7001
商品名	フォーレックス	材質	低発泡硬質塩化ビニール樹脂
サイズ	450×600mm	厚み	3mm
カラー	白	入数	5枚

カッターやハサミ(薄板の場合)で簡単に切れます。

加工性・耐水性・耐薬品性・自己消火性に優れています。

通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。

クギ打ち・ねじ止めや塗装、シルクスクリーン印刷も可能です。

サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.