


品番：EA440DY-321

品名：1500x900x4mm 発泡ポ° リフ° ロピ° レンシート(ナチュラル)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/20 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1418ページ		



仕様

メーカー	住化プラステック	型番	3040120
商品名	スミセラー 一般品	サイズ(mm)	1500×900
厚み(mm)	4	色	ナチュラル
材質	ポリプロピレン	用途	工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 ガラス搬送用の当て板、緩衝材 絶縁素材としての仕切り材(パット) 看板 畳の芯材 建築用資材(スペーサーとして) 養生用シート(間紙や床養生として)
入数	1枚	発泡倍率	3倍

ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。

平滑性や柔軟性に優れています。

加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。

食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。

コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。

代替品



品番 EA440DY-331

コメント 5mm 厚

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.