品番: EA441LA-70

品名: 70x300mm MCナイロン丸棒



販売価格	10,500円 (税抜)/ 11,550円(税込)				
カタログ価 格	10,500円(税抜)/11,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/19 11:01現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1456ページ				



仕様

材質	MCナイロン(MC901)	外径	70mm
全長	300mm	公差	外径:+0.1~+4.0mm、 全長:+0.1~+15.0mm
重量	1.32kg	色	青
連続使用温度	高温:120℃、 低温:-40℃	耐薬品性	油:○、 酸:×、アルカリ:○~△、 有機溶剤:○
食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)	耐スチーム性	×
非吸水性	Δ	引張り強度	常温時:980kgf/c㎡、 高温連続使用温度時:400kgf/c㎡ (120℃)
耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引か き磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優	すべり特性	良
耐衝擊性	良		

*

- 〇:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
- △:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
- ×:使用できない。

代替品



品番 EA441NA-70 コメント 70x500mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.