

品番 : EA441LA-70

品名 : 70x300mm MCナイロン丸棒



販売価格	9,510円(税抜)／10,461円(税込)		
カタログ価格	9,510円(税抜)／10,461円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/12 02:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1407ページ		



#### 仕様

材質	MCナイロン(MC901)	外径	70mm
全長	300mm	公差	外径:+0.1～+4.0mm、 全長:+0.1～+15.0mm
重量	1.32kg	色	青
連続使用温度	高温:120°C、 低温:-40°C	耐薬品性	油:○、 酸:X、アルカリ:○～△、 有機溶剤:○
食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)	耐スチーム性	×
非吸水性	△	引張り強度	常温時:980kgf/cm <sup>2</sup> 、 高温連続使用温度時:400kgf/cm <sup>2</sup> (120°C)
耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引き磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優	すべり特性	良
耐衝撃性	良		

※

○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。

△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。

×:使用できない。

代替品



品番 EA441NA-70  
コメント 70x500mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.