



品番：EA441SN-100

品名：φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,600円(税抜) / 16,060円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,600円(税抜) / 16,060円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/24 00:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1407ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-----------------|-----|---------|
| メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | CN-NB丸棒 |
| 材質 | キャストナイロン(CN-NB) | 径 | 100mm |
| 全長 | 300mm | 色 | ブルー |
| 機械的強度、耐熱性、クリープ特性に優れたエンジニアリングプラスチック | | | |
| 主原料のモノマーを金型内で重合・成型することでナイロンの特性を向上させています | | | |
| 【主な特徴】 | | | |
| ●機械的強度がナイロン6よりも優れています | | | |
| ●高荷重下での撓動特性を有しています | | | |
| ●連続使用温度120℃ | | | |
| ●軽量で切削加工性が良好 | | | |
| RoHS指令適合品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.