

品番：EA455

品名：25A・40A・50A ニューエアーカットバルブ



販売価格	6,270円(税抜)／6,897円(税込)		
カタログ価格	6,270円(税抜)／6,897円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/22 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



VP管寸法表			
呼び径	外径寸法	呼び径	外径寸法
25A	32.0mm	50A	75.0mm
32A	38.0mm	60A	89.0mm
40A	48.0mm	100A	114.0mm
50A	60.0mm	125A	140.0mm

仕様

パイプサイズ	25:40:50A	付属品	25・40アダプター×各1個(使用の際はアダプターが2個必要です。)
ドレンパイプより外気の侵入、冷気の流出を完全にシャットアウトします。			
サイズ	φ85×133mm		
冷凍機、クーラー等の運転時の維持費が大幅に節約できます。			
ネズミやナメクジ及び臭気止めにもなります。			

代替品

	品番 コメント	EA455BC-0 25A
	品番 コメント	EA455BC-1 32A・40A

