

品番：EA462BE-20A

品名：2" 雄ねじカップリング(アルミ製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,540円(税抜) / 6,094円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,540円(税抜) / 6,094円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 00:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------|---------|-----------------|
| 呼び径 | 50A(2") | 材質 | アルミダイカスト(ADC12) |
| 使用圧力 | -0.1~1.8MPa(常温水) | 使用温度 | -30~70℃ |
| ねじサイズ | R2" | 締め付けトルク | 270Nm |
| 重量 | 563g | | |

レバーカップリング用オスねじ型カプラー

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。

カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.