品番: EA462BY-12

品名: 32A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)



販売価格	<b>6,880円</b> (税抜)/7,568円(税込)				
カタログ価 格	6,880円(税抜)/7,568円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/12/16 16:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1110ページ				





## 仕様

呼び径	32A(1·1/4")	材質	フッ素樹脂(PFA)
内径	32mm	外径	49.5mm
厚み	6.7mm	使用温度	−20~180°C

Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。

ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。

温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。

スチームのラインでの使用に優れています。

表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。

EA462BD, EA462BE, EA462BF, EA462BH, EA462BP, EA462BR, EA462BS, EA462BVシリーズ用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.