


品番 : EA462BY-8

品名 : 25A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)



販売価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
カタログ価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/18 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



仕様

呼び径	25A(1")	材質	フッ素樹脂(PFA)
内径	23.5mm	外径	40mm
厚み	6.4mm	使用温度	-20~180°C
Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。			
ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。			
温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。			
スチームのラインでの使用に優れています。			
表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。			
EA462BD, EA462BE, EA462BF, EA462BH, EA462BP, EA462BR, EA462BS, EA462BVシリーズ用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.