

品番：EA462CA-103

品名：G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製)



販売価格	5,830円(税抜) / 6,413円(税込)		
カタログ価格	5,830円(税抜) / 6,413円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



#### 仕様

適用流体	薬品	使用温度範囲	-30℃~200℃
最高使用圧力	1.6MPa	ねじサイズ	G3/8"
全長	41.5mm	直径	63mm
内径	15mm	爪の間隔	42mm
重量	173g	材質	本体:ステンレス シール:FKM

タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)

※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.