品番：EA462CA-25

品名：25.0mm ホースカップリング(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	5,920円（税抜）／ 6,512円（税込）			
カタログ価格	5,920円（税抜）／6,512円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/11 18:50現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1112ページ			

カタログ訂正　25/06/30 ●材質 誤：ステンレス、真鍮 正：本体…ステンレス、シール材…FKM（No.56 1157）

仕様

適合ホース内径	25mm	全長	65mm
直径	63mm	タケノコ長	40mm
タケノコ内径	20mm	爪の間隔	42mm
最高使用圧力	1.6MPa	使用温度範囲	−30℃〜200℃
材質	本体：ステンレス シール：FKM	重量	165g
タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用（混合物、濃度による）			
※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ：EA462CB-63（食品工業用）を使用してください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.