

品番：EA462CB-13A

品名：13x16mm ホース用カップリング(ステンレス製)



販売価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
カタログ価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



仕様

適用流体	薬品	使用温度範囲	-30℃~200℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース(内径×外径)	13×16mm
ねじ径	24mm	全長	57mm
直径	63mm	内径	11mm
爪の間隔	42mm	重量	170g
材質	本体:ステンレス、真鍮 シール材:FKM		
フェルルール継手付き			
タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)			
※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.