品番: EA462CC-19

品名:19mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)



販売価格	5,270円 (税抜)/ 5,797円(税込)				
カタログ価 格	5,270円(税抜)/5,797円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/14 06:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1113ページ				





カタログ訂正

25/09/30 ●耐圧 誤:2.49MPa 正:4.0MPa (No.56 1157)

仕様

適用流体	水、苛性アルカリ溶液	使用温度範囲	−5℃~100℃
最高使用圧力	4.0MPa	適合ホース内径	19mm
全長	52.5mm	直径	53.5mm
タケノコ長	32mm	タケノコ内径	17mm
爪の間隔	40mm	材質	本体:クロム鋼 パッキン:FKM
重量	92g		

水、苛性アルカリ溶液や腐食性媒体の化学工業用ユニバーサルカップリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.