

品番 : EA462CC-25

品名 : 25mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)



販売価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)		
カタログ価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/18 16:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



カタログ訂正

25/09/30 ●耐圧 誤:2.49MPa 正:4.0MPa (No.56 1157)

仕様

適用流体	水、苛性アルカリ溶液	使用温度範囲	-5°C~100°C
最高使用圧力	4.0MPa	適合ホース内径	25mm
全長	57.5mm	直径	53.5mm
タケノコ長	37mm	タケノコ内径	21.5mm
爪の間隔	40mm	材質	本体:クロム鋼 パッキン:FKM
重量	117g		

水、苛性アルカリ溶液や腐食性媒体の化学工業用ユニバーサルカップリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.