

品番：EA462DK-20

品名：2" / 50mm カップ° リング° 式ホースシステム(ステンレス製)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/04/12 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	呼び径	2"
適合ホース内径	50mm	全長	130mm
直径	102mm	内径	63.8mm
重量	846g	材質	本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム
規格	MIL-C-27487		

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.