品番: EA462DK-20

品名:2"/50mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)



販売価格	<b>11,000円</b> (税抜)/12,100円(税込)				
カタログ価格	11,000円(税抜)/12,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>15</b> (2025/11/14 08:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1111ページ				





## 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40℃~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	呼び径	2"
適合ホース内径	50mm	全長	130mm
直径	102mm	内径	63.8mm
重量	846g	材質	本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.