

品番 : EA462DM-15

品名 : R1・1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,410円(税抜) / 10,351円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,410円(税抜) / 10,351円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/12 12:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1068ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                  |        |                                      |
|--------|------------------|--------|--------------------------------------|
| 適用流体   | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃                             |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa           | 呼び径    | 1・1/2"                               |
| ねじサイズ  | R1・1/2"          | 全長     | 71mm                                 |
| 直径     | 90mm             | 内径     | 54mm                                 |
| 重量     | 694g             | 材質     | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)<br>パッキン:ニトリルゴム |
| 規格     | DIN EN 14 420-7  |        |                                      |

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.