

品番：**EA462DM-25**

品名：R2・1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,300円 (税抜) / 14,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,300円(税抜) / 14,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/12 12:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1068ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------|--------|--------------------------------------|
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 呼び径 | 2・1/2" |
| ねじサイズ | R2・1/2" | 全長 | 85mm |
| 直径 | 119mm | 内径 | 76.5mm |
| 重量 | 1007g | 材質 | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム |
| 規格 | DIN EN 14 420-7 | | |

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.